



416 335 2391 266

SCL-22GMU+

Barkoeler

Producteigenschappen

- Veel aanpassingsmogelijkheden
- Verwijderbare koelunit voor eenvoudig onderhoud
- Snelle temperatuurdaling
- Instelbare legborden
- LED-kleurenlicht met afstandsbediening
- Skinplate buitenzijde/binnenzijde
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Geventileerde koeling
- Optioneel slot

Hoogwaardige barkoeler met led-kleurenverlichting

Maten en inhoud

Temperatuurbereik	°C	+2 tot +10
Klimaatklasse		4
Bruto/netto gewicht	kg	114 / 102,5
Bruto/netto volume	l	299 / 275

Ontwerp en materiaal

Deur aantal & type	2 glazen scharnierdeuren	
Omkeerbare deur		Ja
Planken aantal & type		4 instelbaar
Plankkleur		
Plankmaten		370 x 428 mm
Max belasting op planken	kg/m²	180
Voetjes / poten		Instelbare Voeten
Buitenafwerking		
Binnenafwerking		
Binnenverlichting		LED
Slot		Ja

Koelen en functies

Type regelaar		Elektronisch
Type koeling		Geventileerd
Type ontdooiing		Automatisch
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	80
Thermometer		Ja

Stroom en verbruik

Input vermogen	W	230
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	41

Afmetingen

Interne maat (BxDxH)	mm	870 x 470 x 735
Externe maat (BxDxH)	mm	1245 x 560 x 820
Verpakte maat (BxDxH)	mm	1300 x 610 x 970
40 ft containerlading	st	70



SCL Combi-Line: professionele barkoeling met glazen deuren

Met de SCL Combi-Line barkoeler met glazen deur kunt u uw assortiment op een aantrekkelijke manier presenteren en tegelijkertijd de gewenste sfeer in uw bar creëren. Dankzij de geavanceerde led-kleurenverlichting kunt u eenvoudig de kleur en de intensiteit van het licht aanpassen met de meegeleverde afstandsbediening. Of u nu kiest voor een levendig paars, een rustgevend groen, diepblauw of energiek rood, de verlichting kan volledig worden afgestemd op de unieke ambiance van uw bar.

De SCL Combi-Line staat voor de nieuwe standaard in professionele flessenkoeling. Het apparaat combineert een stijlvol en modern ontwerp met zorgvuldige aandacht voor elk detail. De gecoate buitenzijde is bestand tegen krassen en vingerafdrukken, waardoor de koeler er altijd perfect uit blijft zien, zelfs bij intensief gebruik. De verstelbare planken maken het mogelijk om eenvoudig flessen van verschillende formaten overzichtelijk te plaatsen.

Wat de SCL echt onderscheidt van andere barkoelers, is de uitneembare koeleenheid. In het uitzonderlijke geval van een storing kan de service snel worden hervat. Dankzij de ingebouwde back-upkoeling is de downtime beperkt tot slechts enkele minuten, wat essentieel is in een drukke horecabar.

Het SCL-GMU+ gamma wordt standaard geleverd met glazen deuren, maar het meubel kan volledig worden aangepast aan uw wensen. U kunt kiezen uit diverse voorpanelen en koelmodules om de ideale baropstelling samen te stellen. De enige vaste regel is dat de koeling altijd aan de rechterzijde van het meubel moet worden geplaatst; voor de rest bent u volledig vrij in de inrichting.

De lades binnen dit gamma zijn volledig uittrekbaar en voorzien van led-kleurenverlichting. U kunt kiezen voor een indeling met twee lades van gelijke hoogte, twee lades van verschillende hoogtes, drie lades van gelijke hoogte, of een combinatie met een flessenrek boven en een lade daaronder. Deze flexibiliteit zorgt ervoor dat uw voorraad overzichtelijk en goed bereikbaar blijft.

Voor wie liever een afgesloten gedeelte wil, is het mogelijk om een deel van het meubel met een massieve deur uit te rusten. Wilt u een uitvoering volledig met massieve deuren, dan is het SCL-MU+ gamma de meest geschikte oplossing.

Daarnaast kunnen neutrale of niet-gekoelde modules aan de linkerkant van de kast worden geplaatst. Dit maakt een professionele en efficiënte afwerking van uw bar mogelijk, waarbij gekoelde en niet-gekoelde ruimtes optimaal gecombineerd worden.

Wat de koelopties betreft, wordt het SCL-GMU+ gamma standaard geleverd met een geïntegreerde machinekoeling. Voor meer geavanceerde of externe oplossingen zijn er daarnaast twee alternatieven beschikbaar: VS-verdampers voor afstandskoeling, zoals in het SCL-GVS gamma, en glycolkoeling, zoals toegepast in het SCL-GGlycol+ gamma.