






















| Machine  | Explode | Code   | Description            |
|--|---------|--|------------------------|
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 8 laden | 1       | AB294  | Fixed Front Panel      |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 8 laden | 2       | AD728  | Thermostat             |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 8 laden | 3       | AB308  | Main Switch            |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 8 laden | 4       | AB352  | Lock & Key             |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 8 laden | 5       | AG248  | Air Flow Window        |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 8 laden | 6       | AB914  | Screen Filter          |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 8 laden | 7       | AA964  | Front Panel            |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 8 laden | 8       | AB356  | Down Hinge Axis        |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 8 laden | 9       | AE827  | Bushing                |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 8 laden | 10      |    | Front Panel Nut        |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 8 laden | 11      | AB120  | Filter Drier           |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 8 laden | 12      | AJ133  | Middle Girder Fixer    |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 8 laden | 13      | AA965  | Condenser              |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 8 laden | 14      |    | Unit Board             |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 8 laden | 15      | AB309  | Condenser Fan          |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 8 laden | 15      |  | Condenser Fan Blade    |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 8 laden | 16      |    | Basket Guard Grills    |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 8 laden | 17      | AB293  | Water Box              |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 8 laden | 18      |   | Discharge Pipe         |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 8 laden | 19      | AG601  | Middle Bridge          |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 8 laden | 20      | AG014  | Compressor(R600a)      |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 8 laden | 21      |  | Suction Pipe           |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 8 laden | 22      | AA709  | Front Panel Down Hinge |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 8 laden | 23      | AA690  | Lock Hook              |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 8 laden | 24      | AE824  | Standard Castor        |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 8 laden | 24      |  | Braked Castor          |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 8 laden | 25      |  | Body                   |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 8 laden | 26      |  | Top                    |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 8 laden | 27      |  | Unit Room Cover        |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 8 laden | 28      |  | Plug                   |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 8 laden | 29      | AE800  | Top Fixed Board        |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 8 laden | 30      |  | Front Panel Up Hinge   |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 8 laden | 31      | AA900  | Evaporator Water Pan   |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 8 laden | 32      | AB323  | Evaporator             |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 8 laden | 33      |  | Fan Support            |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 8 laden | 34      | AH348  | Circuit Fan            |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 8 laden | 35      |  | Evaporator Cover       |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 8 laden | 36      |  | Air Flow Conduct Board |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 8 laden | 37      | AA639  | Sensor Fixed Clip      |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 8 laden | 38      | AB953  | Probe Padding          |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 8 laden | 39      |  | Back Support Left      |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 8 laden | 40      |  | Front Support Left     |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 8 laden | 41      |  | Front Support Right    |

|  |     |  |                                   |
|--|-----|--|-----------------------------------|
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 8 laden | 42  |  | Back Support Right                |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 8 laden | 43  | AJ504  | Bridge                            |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 8 laden | 44  |  | Washer                            |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 8 laden | 45  |  | Screw                             |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 8 laden | 46  | AJ528  | Drawer Guide Left                 |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 8 laden | 47  |  | Drawer Guide Right                |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 8 laden | 48  |  | Drawer                            |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 8 laden | 49  | AB955  | Protector for Heating Element     |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 8 laden | 50  |  | Defrost Heating Element           |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 8 laden | 51  | AF587  | Drawer Gasket                     |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 8 laden | N/A | AC614  | Sensor                            |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 8 laden | N/A | AB971  | Thermostat Protective Box         |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 8 laden | N/A | AJ162  | Electrics for Compressor HPKD190A |